

Atmos DC25GD til DC50GSX

Primær keramik øverste kammer. 4 styk

Der medfølger.:

to styk 12\*12\*590

to styk 10\*10\*480

en tube ovnkit



Når dysen er plaseret, sættes første sidesten ind med kit på en side, den ud imod dig selv, stenen presses ud imod dig selv, næste sten sættes ind også med kit på den side ud imod dig ind på plads og presses imod den sten der kom ind først, der presses en keramisk pakning ind imellem sten og bagvæg, er der ikke plads, ligges der en streg kit.

Det samme gøres i den anden side.